



TXM646R



### Technické vlastnosti

#### Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ne

#### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Výstupní napětí 24 - 230 V

Pomocné napnutí 110 - 230 V

#### Výkon

Příkon během provozu 1 VA

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,40 W

#### Elektrický proud

Max. spínací proud 0,16 A

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Rozměry

Počet jednotek šířky 4

#### Texty

Funkce Funkci blokování lze aktivovat pro každý výstup aktuátoru pomocí tlačítek ručního ovládání nebo sběrnice S funkcí ochrany ventilu

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (zobrazení pomocí LED)

Typ připojení Se šroubovými svorkami

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano