




EGN100



IP20

## Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Nennspannung                              | 230 - 240 V |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 230 V |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

#### Leistung

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 2300 W |
|-------------------------------|--------|

#### Beleuchtung

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe            | 1000 W |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 400 VA |

#### Funktionen

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Gangreserve in Jahren      | 10 y |
| Mit Netzsynchronisation    | Ja   |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja   |
| Anzahl Funktionskanäle     | 1    |

#### Ausstattung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Genauigkeit pro Tag | 0,25 s |
| Mit Impulsprogram   | Ja     |
| Anzahl Kanäle       | 1      |

#### Anschluss

|            |             |
|------------|-------------|
| Kontaktart | 1x Wechsler |
|------------|-------------|

#### Einstellungen

|                |    |
|----------------|----|
| Tagesprogramm  | Ja |
| Wochenprogramm | Ja |
| Jahresprogramm | Ja |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +45 °C |
|--------------------|-------------|

#### Anschluss

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>   |

#### Texte

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
|--------------|--------------------|

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 90 mm    |
| Breite | 17,80 mm |
| Tiefe  | 62,50 mm |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen | 1 min |
|-------------------------------------------|-------|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|