



EKSQ120BL25

Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	120 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	97 mm
Nivellierbereich	120 - 216 mm
Nenngröße	244 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q12
--------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	25 mm
-----------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	20 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätbecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Abbildungen | Zeichnungen

