




TXA663A



IP20



KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W

Technische karakteristieken

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Ingangsspanning	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus
Hulpspanning	230 - 230 V

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	2,30 mA
---	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.25 - 0.75 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Uitrusting

Aantal uitgangen	3
------------------	---

Verlichting

Vermogen led-lamp	210 W
-------------------	-------

Uitrusting

Type dimmer	Dimactor
-------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	300 W
Vermogen gloeilamp	900 - 900 W
Dimvermogen	900 - 900 W

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/stekker	Quickconnect

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Teksten

Zekering	Oververhittingsbeveiliging (aanduiding door led) Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend Minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Etikettering	Groot tekstveld
Beveiliging	Met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----