



EKQ120TM15

**Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

**Form**

Form

Quadratisch

**Abmessungen**

Einbautiefe

95 mm

Einbaulänge

244 mm

Einbaubreite

244 mm

Höhe

77 mm

Nivellierbereich

95 - 282 mm

Nenngrösse

244 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme)

Q12

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung

15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher

Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte

12

Anzahl der Gerätbecher

3

Anzahl der Leitungsauslässe

1

Ausführung Leitungsauslass

Tubus

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

**Anleitung**

Bodenpflege

Nass

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass

Silber

Werkstoff

Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK

IK10

Schutzart IP

IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP54

Abbildungen | Zeichnungen

