



EVN012



Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Betriebsspannung	230 - 230 V

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	17.50 mm
Tiefe	65 mm

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	2.10 VA
----------------------------	---------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schalter
-----------------------	----------

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0.2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	300 W
Glühlampenlast	300 - 300 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	60 - 60 W
Leistung LED Lampe	60 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - +45 °C
--------------------	--------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Dimmprinzip	Automatische Lasterkennung
Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Ausstattung

Nebenstelleneingang	Nein
---------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----