



EVN004



Televariador universal 500W Evolução

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	195,5 - 253 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7035
Material	Plástico

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	35 mm
Profundidade	62 mm

Potência

Consumo de energia em operação	4,50 VA
--------------------------------	---------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Potência

Potência absorvida em standby	0,20 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	500 W
Potência lâmpadas incandescentes	500 - 500 W

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V.	100 - 100 W
Potência da lâmpada LED	100 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +45 °C
------------------------------	--------------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	1,5 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	1,5 - 6 mm ²

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Textos

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Deteção automática de carga
Fusível	Com proteção eletrónica contra curto-círcuito e sobrecarga
Tensão	Outros
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Ligação	Ligação para botões de pressão com sinalizador (máx. 5 mA) ou normais
Operação e controlo	Sem interface Bluetooth

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----