




TYA662AN



KNX system Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V                  |
| Zakres napięcia wejściowego | 230 - 230 V                |
| Napięcie zasilania systemu  | 30 V DC poprzez magistralę |
| Napięcie pomocnicze         | 230 - 230 V                |

##### Prąd elektryczny

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Pobór prądu przez magistralę transmisji danych | 2,40 mA |
|------------------------------------------------|---------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Sprzęt

|              |   |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 2 |
|--------------|---|

##### Oświetlenie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Zasilanie lampy LED | 120 W |
|---------------------|-------|

##### Sprzęt

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Typ ściemniacza | Sterownik ściemniający |
|-----------------|------------------------|

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

##### Moc

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 300 W     |
| Żarówka                         | 5 - 300 W |
| Moc wariatora                   | 5 - 300 W |

##### Łączność

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie          |
| Typ połączenia                  | quickconnect |

##### Oświetlenie

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania | 120 - 120 W |
|-------------------------------------------|-------------|

##### Ustawienia

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS |
|--------------------------------|-----|

##### Dodatkowe informacje

|                    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpiecznik        | Zabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)<br>Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)                                   |
| Rodzaj pracy       | Sprężenie obciążenia 2 kanałów w celu zwiększenia mocy wyjściowej przy użyciu równoległego połączenia wyjść                                                                               |
| Zasada ściemniania | Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"<br>Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu |
| Funkcja            | Możliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED                                         |
| Typ połączenia     | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                                                                                                                                                        |

---

**Dodatkowe informacje**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Oznaczenie | Duże pole opisowe                                       |
| Ochrona    | Z ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciami |

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|