




TXA661A



IP20



### KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V                  |
| Zakres napięcia wejściowego | 230 - 230 V                |
| Napięcie zasilania systemu  | 30 V DC poprzez magistralę |
| Napięcie pomocnicze         | 230 - 230 V                |

##### Prąd elektryczny

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Pobór prądu przez magistralę transmisji danych | 2,30 mA |
|------------------------------------------------|---------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Sprzęt

|              |   |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 1 |
|--------------|---|

##### Oświetlenie

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zasilanie lampy LED | 60 W |
|---------------------|------|

##### Sprzęt

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Typ ściemniacza | Sterownik ściemniający |
|-----------------|------------------------|

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

##### Moc

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 300 W       |
| Żarówka                         | 300 - 300 W |
| Moc wariatora                   | 300 - 300 W |

##### Łączność

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie          |
| Typ połączenia                  | quickconnect |

##### Ustawienia

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

##### Dodatkowe informacje

|                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpiecznik        | Zabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)<br>Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)<br>Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED) |
| Zasada ściemniania | Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"<br>Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu                                           |
| Funkcja            | Możliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED                                                                                   |
| Typ połączenia     | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                                                                                                                                                                                                  |
| Oznaczenie         | Duże pole opisowe                                                                                                                                                                                                                   |
| Ochrona            | Z ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarcie                                                                                                                                                                               |

## Dane katalogowe produktu

### TXA661A

---

#### Zrównoważony rozwój

---

Zgodność z RoHS

Tak

---