




TYA661BN



Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
Вхідна напруга	230 - 230 V
Допоміжний натяг	230 - 230 V

Електричний струм

Струм споживання через шину (передача інформації)	2,30 mA
---	---------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm ²

Обладнання

Кількість виходів	1
-------------------	---

Освітлення

Потужність світлодіодної лампи	120 W
--------------------------------	-------

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	600 W
Потужність лампи розжарювання	600 - 600 W
Потужність варіатора	600 - 600 W

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю	120 - 120 W
--	-------------

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS
----------------------------------	-----

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----