



EKSQ120TM25

Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm, 20kN

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

Forme

Forme Carré

Dimensions

Profondeur de montage 120 mm

Longueur intérieur 244 mm

Largeur de montage 244 mm

Hauteur 97 mm

Plage de nivellement 120 - 216 mm

Taille nominale 244 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement 25 mm

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) 20 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface 3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 12

Nombre de boîte d'appareillage 3

Nombre de sorties de câbles 1

Type de sortie de câble Tube

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

Notice

Entretien du sol Mouillé

Matière

Couleur sortie de conduit Argent

Matière Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK10

Indice de protection IP IP20

Indice de protection IP en état inutilisé IP54

Illustrations | dessins

