



EKSR120BL15

**Nivellierbare Schwerlastkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

**Form**

Form

Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe

110 mm

Einbaudurchmesser

306 mm

Höhe

87 mm

Nivellierbereich

110 - 206 mm

Nenngröße

306 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)

R12

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung

15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher

Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

20 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte

12

Anzahl der Gerätbecher

3

Anzahl der Leitungsauslässe

0

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

**Anleitung**

Bodenpflege

Nass

**Werkstoff**

Werkstoff

Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK

IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP54

Abbildungen | Zeichnungen

