



80262170



Detector movimento KNX K.x/Q.x 1,1m

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem 1,10 - 1,10 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Ciclo de trabalho mínimo 10 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo 30 min

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída Sim

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

Iluminação

Regulação de lux 5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção ajustável 45 - 90 °

Ângulo de deteção horizontal 90 - 180

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Materiais

Material Metal
Plástico

Texto

Botão de pressão Com botão para automático/ativado
permanentemente/ desativado permanentemente

Modo de funcionamento Com modo de teste
Operação principal/secundária para cobertura de
grandes áreas de deteção
Com 3 modos de operação: automático/ativado
permanentemente/desativado permanentemente

Função Simulação de presença
Com função de festa

Modo de instalação Com garras de expansão
Com proteção contra desmantelamento

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim