



MM520N

Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 10-16A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Altura	140 mm
Anchura	55 mm
Profundidad	160 mm

Arquitectura

Elemento de control/operación	Mando rotativo corto
Número de polos	3

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Categoría de sobretensión según IEC 60947-1	3
Tipo de alimentación de tensión	CA

Conectividad

Control de tipo de conexión y contacto auxiliar	Borne de tornillo
---	-------------------

Equipo

Precintable	No
Con contacto auxiliar	No
Con protección térmica	Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----