




6765102089



Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition de la surface Brillant
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 42 mm

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis
Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre
Insert central incliné No
Avec couvercle à charnière No
Broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation No
Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 1

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Lumière d'orientation intégrée

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Oui
Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse Plaque de recouvrement
Éclairage Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
Câblage Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur

Textes

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui