



MM523N

Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=32-40А, 3М

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 40 A |
|-------------------|------|

#### Розміри

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 140 mm |
| Ширина  | 55 mm  |
| Глибина | 160 mm |

#### Архітектура

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Елемент керування/функціонування | Коротка поворотна ручка |
| Кількість полюсів                | 3                       |

#### Напруга

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 6000 V        |
| Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1    | 3             |
| Тип напруги живлення                          | Змінний струм |

#### Підключення

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Тип роз'єму для керування та допоміжного контакту | Гвинтова клема |
|---------------------------------------------------|----------------|

#### Обладнання

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Запечатуваний          | Ні  |
| З допоміжним контактом | Ні  |
| З тепловим захистом    | Так |

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Установлення, монтаж

|           |           |
|-----------|-----------|
| Монтаж на | DIN-рейка |
|-----------|-----------|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|