



MM524N

Motorschutzschalter Baugrösse 2, 40-50 A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	50 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	140 mm
Breite	55 mm
Tiefe	160 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polanzahl	3

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	3
Isolationsspannung U_i	690 V

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss
--------------------------------------	------------------

Ausstattung

Plombierbar	Nein
Mit Signalkontakt	Nein
Mit thermischem Schutz	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----