



EGN103



Tygodniowy zegar cyfrowy, 16A, 1-krotny

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
---------------------------------	--------

Oświetlenie

Max. obciążenie lampy fluorescencyjnej w serii	1000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	400 VA

Funkcje

Rezerwa mocy w latach	5 y
Z synchronizacją sieci	Nie
Z synchronizacją kwarcową	Tak
Liczba kanałów funkcyjnych	1

Sprzęt

Dokładność na dzień	1,50 s
Z programem impulsowym	Nie
Liczba kanałów	1

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
--------------	------------

Ustawienia

Program dzienny	Tak
Program tygodniowy	Tak
Program roczny	Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1,5 - 10 mm ²

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskiem śrubowym
----------------	----------------------

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	35,80 mm
Głębokość	61,60 mm

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania	1 min
--	-------

Ilustracje | Rysunki

