



MM526N

Disjoncteur moteur 3P 55-63A ; 18.5/34 kW à 230/415V

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 140 mm |
| Largeur    | 55 mm  |
| Profondeur | 160 mm |

#### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles           | 3                       |

#### Tension

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Tension assignée de tenue aux chocs                       | 6000 V |
| Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1 | 3      |
| Type de tension d'alimentation                            | AC     |

#### Connectivité

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Type de connexion contrôle et contact aux | Borne à vis |
|-------------------------------------------|-------------|

#### Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Plombable                            | Non |
| Équipé d'un contact de signalisation | Non |
| Avec protection thermique            | Oui |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|