



WXF055

gallery 2M Interruptor de cartão

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Cinzentos

Acabamento

Mate

Material

Policarbonato (PC)

Tratamento

Sem tratamento

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem de encaixe

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

45 x 45 mm

Profundidade da montagem

75 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

32 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Cartão de hotel

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Iluminação

Para iluminação

Modo de comutação

2 polos

Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim