



WXF055

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	45 x 45 mm
Vestavěná hloubka	75 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	32 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Hotelová karta
-----------------------	----------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Osvětlení	Pro osvětlení
Způsob zapojení	2pólový

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----