



EKQ120TM25

Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagtiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngröße	244 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q12

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Abbildungen | Zeichnungen

