



EKQ120TM25

Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagtiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Quadratisch

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngrösse	244 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) Q12

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Abbildungen | Zeichnungen

