



EKQ16115

**Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 Unterteil f. 16x45er Module Belagstiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Form**

Form	Quadratisch
------	-------------

**Abmessungen**

Einbautiefe	95 mm
Einbaulänge	320 mm
Einbaubreite	320 mm
Höhe	77 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngrösse	320 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q16
---------------------------------	-----

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung	15 mm
-----------------------------	-------

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	16
Anzahl der Gerätbecher	4

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK10
--------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

