



EKSQ120TM25

**Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm, 20kN**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

**Forme**

Forme

Carré

**Dimensions**

Profondeur de montage

120 mm

Longueur intérieur

244 mm

Largeur de montage

244 mm

Hauteur

97 mm

Plage de nivellation

120 - 216 mm

Taille nominale

244 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)

Q12

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement

25 mm

**Equipement**

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement

Oui

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

20 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

3 kN

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés

12

Nombre de boîte d'appareillage

3

Nombre de sorties de câbles

1

Type de sortie de câble

Tube

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

**Notice**

Entretien du sol

Mouillé

**Matière**

Couleur sortie de conduit

Argent

Matière

Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher

Oui

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK10

Indice de protection IP

IP20

Indice de protection IP en état inutilisé

IP54

**Illustrations | dessins**

