




EKSQ060TM15

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 15mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 110 mm

Długość wbudowania 200 mm

Szerokość wbudowania 200 mm

Wysokość 87 mm

Zakres możliwej niwelacji poziomu 110 - 206 mm

Rozmiar nominalny 200 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q06

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszek Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 20 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń 6

Liczba skrzynek wyjściowych 2

Liczba wyprowadzeń kablowych 1

Typ wyprowadzeń kablowych Wylot rury

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

##### Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego Srebrny

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Ilustracje | Rysunki

