




BDF325F-b

Bloc différentiel 3P 25A 30mA type F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant différentiel assigné I _{dn}	30 mA

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	F
-----------------------------------	---

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I _N	2,8 W
---	-------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	6000

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75 - 16,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 - 10,0 mm ²

Connectivité

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
--	-----------------

Dimensions

Hauteur	93,40 mm
Largeur	35,40 mm
Profondeur	66 mm

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui