



TXA610B



**Módulo 10 salidas, 10A, easy**

**Características técnicas**

**Configuración**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Modo de configuración posible | ETS<br>easy |
|-------------------------------|-------------|

**Conectividad**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Con sistema de bus KNX       | Sí |
| Con sistema de bus KNX radio | No |

**Dimensiones**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altura                      | 90 mm |
| Número de unidades en ancho | 6     |

**Corriente eléctrica**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

**Materiales**

|        |      |
|--------|------|
| Colour | Gris |
|--------|------|

**Equipo**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Con interruptor para interruptor manual | Sí |
| Radiofrecuencia bidireccional           | No |

**Corriente eléctrica**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Consumo de corriente de bus (reposo) | 4 mA |
|--------------------------------------|------|

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Potencia**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Potencia de salida                         | 1200 W |
| Lámpara incandescente y halógena de 230 V. | 1200 W |

**Tensión**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tensión asignada de empleo en alterna | 230 - 230 V     |
| Tensión de alimentación del sistema   | 30 V DC vía bus |
| Tensión de servicio del BUS           | 21 - 32 V       |

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

**Conexión**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Sección transversal de conductor rígido   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor flexible | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Texto**

|                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función          | Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma<br>Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas<br>Con función de protección solar |
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión QuickConnect                                                                                                                                                   |

**Sostenibilidad**

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|