



30653555

**Wippe 2fach f. W.1 Taster-BA, Bedruckung 4 Pfeile oben/unten re./li., grau**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Steuer-/Bedienelement | Geteilte Wippe |
|-----------------------|----------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| RAL Nummer | 7011        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Kunststoff  |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe  | 27 mm |

**Anschluss**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Bajonettverschluss |
|-----------------------|--------------------|

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Texte**

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Aufdruck    | Mit Aufdruck Symbol Pfeile                                       |
| Montageart  | Montage in Gehäuse AP oder UP                                    |
| Drucktaster | Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |