



WNA160B

Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc polaire

Code RAL

9010

Finition

Mat

Matériau

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

22,80 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Verrou tournant

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Connectivité

Type de raccordement

Fiche

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

SCHUKO

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Couvercle, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Classe de protection (IP)

IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui