



WNA160B



IP55



### Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matières

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Blanc polaire   |
| Code RAL               | 9010            |
| Finition de la surface | Mat             |
| Matière                | Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité      |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 71 mm    |
| Largeur                              | 71 mm    |
| Profondeur                           | 22,80 mm |
| Nombre d'unités                      | 1        |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm     |

##### Raccordement

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Type de connection / prise | Verrou rotatif |
|----------------------------|----------------|

##### Installation, montage

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Montage sur | Montage encastré<br>En saillie |
|-------------|--------------------------------|

##### Connectivité

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Type de connection / prise | Fiche            |
| Type de montage            | Fixation par vis |

##### Equipement

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Connecteur/type de fiche prise de courant     | SCHUKO |
| Insert central incliné                        | No     |
| Avec couvercle à charnière                    | Oui    |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | No     |
| Avec lampe de signalisation                   | No     |
| Avec fermeture                                | No     |

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Plastron, porte

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type de couvercle | Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Avec une protection renforcée des contacts | Oui  |
| Résistance aux chocs IK                    | IK05 |
| Indice de protection IP                    | IP55 |

#### Fonctions

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Avec éclairage d'orientation | No |
| Avec éclairage fonctionnel   | No |

#### Identification

|                  |    |
|------------------|----|
| Avec inscription | No |
|------------------|----|

#### Textes

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Housse               | Boîtier complet                                      |
| Protection           | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à ressort                                |

#### Adapté à

|              |
|--------------|
| Hager cubyko |
|--------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |