



WXF055

Hotelkaartlezer gallery 10A

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	45 x 45 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Architectuur

Bedieningselement	Hotelkaart
-------------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	2-polig

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----