




BDF280E

Bloc différentiel 2P 125A 30mA type F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal I_N	125 A
Courant différentiel assigné $I_{\Delta n}$	30 mA

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,50 - 3,50 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée en entrée	7,50 W
------------------------------	--------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	7000
Endurance électrique en nombre de cycles	1000

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Tension assignée d'emploi U_e	240 - 240 V

Sécurité

Type de protection différentielle	F
-----------------------------------	---

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées

Dimensions

Hauteur	103 mm
Largeur	160 mm
Profondeur	69 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----