




BFF480E

### Bloc différentiel 4P 125A 300mA type F

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Courant nominal $I_N$                       | 125 A  |
| Courant différentiel assigné $I_{\Delta n}$ | 300 mA |

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Installation, montage

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Couple de serrage | 3,50 - 3,50 Nm |
|-------------------|----------------|

##### Puissance

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Puissance dissipée en entrée | 15 W |
|------------------------------|------|

##### Endurance

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 7000 |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 1000 |

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V      |
| Tension assignée d'emploi $U_e$     | 240 - 415 V |

##### Sécurité

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Type de protection différentielle | F |
|-----------------------------------|---|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

##### Connectivité

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Type de raccordement                                   | Borne à vis     |
| Alignement des bornes basses pour appareils modulaires | Bornes alignées |

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 103 mm |
| Largeur    | 213 mm |
| Profondeur | 69 mm  |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|