



ECN140D

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40Α 1Μ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Πόλοι	1P+N
-------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	40 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Σύνδεση με βίδες
----------------	------------------

Διαστάσεις

Ύψος	92 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	58 mm

Εξοπλισμός

Είδος της εισαγωγής παλμού	Οπτικό
----------------------------	--------

Συμβατότητα

Κατάλληλο για	Αγορά
---------------	-------

Σύνδεση

Διατομή της εισόδου μέτρησης	16 - 16 mm ²
Διατομή εξόδου μέτρησης	16 - 16 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1 - 1 Nm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN

Μέτρηση

Σύστημα μέτρησης	Άμεση μέτρηση
Είδος οργάνου μέτρησης	Ηλεκτρονικό
Εύρος μέτρησης ρεύματος	0,25 - 40,0 A
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N	184 - 276 V
Συχνότητα μέτρησης	45 - 65 Hz

Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	1
--	---

Λειτουργίες

Κατηγορία ακρίβειας	B
Τύπος τιμολογίου	1 τιμολόγιο
Είναι βαθμονομημένο	Ναι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 70 °C

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος VA	2 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	1 W

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης	40 A
-----------------------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----
