



EV040E

Výkonový stykač 3P, 40A/18,5kW (AC-3), 24 VDC

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu	3P
----------	----

Napětí

Provozní napětí AC	12 - 690 V
Ovládací napětí DC	24 - 27 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	8000 V
Typ napájecího napětí řídicího obvodu	DC
Jmenovité izolační napětí	690 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud I _e při 110 V DC1 IEC 60947-4	50 A
Jmenovitý proud I _e při 220 V DC1 IEC 60947-4	45 A
Jmenovitý pracovní proud I _e při 3P 220-230 V AC1 podle IEC 60947-4	60 A
Jmenovitý pracovní proud I _e při 3P 220-230 V AC3 podle IEC 60947-4	40 A
Jmenovitý pracovní proud I _e při 3P 220-230 V AC4 podle IEC 60947-4	18 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC3	40 A
Jmenovitý pracovní proud I _e při 3P 380 - 400 V AC1 podle IEC 60947-4	60 A
Jmenovitý pracovní proud I _e při 3P 380 - 400 V AC3 podle IEC 60947-4	40 A
Jmenovitý pracovní proud I _e při 3P 380 - 400 V AC4 podle IEC 60947-4	18 A

Rozměry

Délka pásku hlavního obvodu	14 mm
Hloubka	147 mm

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	7,60 W
Rozptýlený výkon na cívku	1 W
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220-230 V AC1 podle IEC 60947-4	22 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220-230 V AC4 podle IEC 60947-4	5 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380-400 V AC1 podle IEC 60947-4	39 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220-230 V AC3 podle IEC 60947-4	12,50 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380-400 V AC4 podle IEC 60947-4	9 kW

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment ovládacího a pomocného kontaktního obvodu	1,20 - 1,20 Nm
Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu	3,30 - 3,30 Nm

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Typ připojení řídicího a pomocného kontaktu	Šroubová svorka

Připojení

Typ kontaktu	3S
Odizolovaná délka řídicího a pomocného spojovacího kabelu	10 mm

Vybavení

Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet kontaktů NO	3
Počet kontaktů NC	0

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	3
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

