



EVXX\_SIZE3\_3P

**Leistungsschütz 3P, 65A bei AC-3, 230 VAC**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart	3P
--------	----

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	12 - 690 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V
Versorgungsspannungsart der Steuerung	AC
Isolationsspannung Ui	690 V

**Elektrischer Strom**

Strombelastbarkeit le bei 110 V DC1 iec60947-4	72 A
Strombelastbarkeit le bei 220 V DC1 iec60947-4	65 A
Strombelastbarkeit le bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 4	98 A
Strombelastbarkeit le bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 4	65 A
Strombelastbarkeit le bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC60947 - 4	25 A
Strombelastbarkeit bei AC3	65 A
Strombelastbarkeit le bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	98 A
Strombelastbarkeit le bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 4	65 A
Strombelastbarkeit le bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	25 A

**Abmessungen**

Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss	14 mm
Tiefe	147 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	21.20 W
Verlustleistung pro Spule	4.10 W
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	37 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	7 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	65 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 4	20 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	12 kW

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis	1.20 - 1.20 Nm
Nominales Drehmoment des Hauptkreises	3.30 - 3.30 Nm

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss

**Anschluss**

Kontaktart	3S
Abisolierlänge beim Aschluss Steuerungs- und Hilfskontakt	10 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser	0
Anzahl Schliesserkontakte	3
Anzahl Öffnerkontakte	0

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP00
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

