



EVXX\_SIZE3\_3P

**Výkonový stykač 3P, 65A/30kW (AC-3), 24 VDC**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Typ pólu	3P
----------	----

**Napětí**

Provozní napětí AC	12 - 690 V
Ovládací napětí DC	24 - 27 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Typ napájecího napětí řídicího obvodu	DC
Jmenovité izolační napětí	690 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud Ie při 110 V DC1 IEC 60947-4	72 A
Jmenovitý proud Ie při 220 V DC1 IEC 60947-4	65 A
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220-230 V AC1 podle IEC 60947-4	98 A
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220-230 V AC3 podle IEC 60947-4	65 A
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220-230 V AC4 podle IEC 60947-4	25 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC3	65 A
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 - 400 V AC1 podle IEC 60947-4	98 A
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 - 400 V AC3 podle IEC 60947-4	65 A
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 - 400 V AC4 podle IEC 60947-4	25 A

**Rozměry**

Délka pásku hlavního obvodu	14 mm
Hloubka	147 mm

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	18,10 W
Rozptýlený výkon na cívku	1 W
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220-230 V AC1 podle IEC 60947-4	37 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220-230 V AC4 podle IEC 60947-4	7 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380-400 V AC1 podle IEC 60947-4	65 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220-230 V AC3 podle IEC 60947-4	20 kW
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380-400 V AC4 podle IEC 60947-4	12 kW

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment ovládacího a pomocného kontaktního obvodu	1,20 - 1,20 Nm
Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu	3,30 - 3,30 Nm

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
Typ připojení řídicího a pomocného kontaktu	Šroubová svorka

**Připojení**

Typ kontaktu	3S
Odizolovaná délka řídicího a pomocného spojovacího kabelu	10 mm

**Vybavení**

Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet kontaktů NO	3
Počet kontaktů NC	0

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25 - 60 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	3
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

**Připojení**

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,50 - 50 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

