



EVRXX31\_SIZE1\_4P

## Pomoćni kontaktor 3NO+1NC 4A AC-15 svitak 230VA

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|          |    |
|----------|----|
| Tip pola | 4P |
|----------|----|

#### Napon

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon Ue                       | 600 - 600 V |
| Upravljački napon AC                         | 230 - 230 V |
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp        | 8000 V      |
| Nazivni radni napon Ue AC za pomoćni kontakt | 600 V       |
| Nazivni radni napon Ue DC za pomoćni kontakt | 250 V       |

#### Električna struja

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Prihvatljivi iznos struje AC1                        | 4 A    |
| Nazivna struja Ie pri 110 V DC13 IEC 60947-5         | 0,50 A |
| Nazivna struja Ie pri 110 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5 | 6 A    |
| Nazivna struja Ie pri 220 V DC13 IEC 60947-5         | 0,25 A |
| Nazivna struja Ie pri 220 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5 | 5 A    |
| Nazivna struja Ie pri 24 V DC13 IEC 60947-5          | 2,50 A |
| Nazivna struja Ie pri 24 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5  | 10 A   |
| Nazivna struja Ie pri 400 - 415 V AC15 IEC 60947-5   | 4 A    |

#### Dimenzije

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Dužina trake glavnog kruga | 10 mm |
|----------------------------|-------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Snaga

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN  | 2,90 W |
| Rasipanje snage po zavojnici | 1,40 W |

#### Instalacija, montaža

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Nazivni zatezni moment upravljačkog i pomoćnog kontakta | 1,20 - 1,20 Nm |
| Nazivni zatezni moment glavnog kruga                    | 1,20 - 1,20 Nm |

#### Izdržljivost

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Električna izdržljivost u broju ciklusa | 10000000 |
| Broj mehaničkih operacija               | 20000000 |

#### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

#### Veza

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Vrsta kontakata                                   | 3NO+1NC |
| Dužina upravljačkog i pomoćnog priključnog kabela | 10 mm   |

#### Oprema

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt | 3 |
| Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt | 1 |
| Broj NO kontakata                      | 3 |
| Broj NC kontakata                      | 1 |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Uvjeti korištenja

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                            | -25 - 60 °C |
| Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-2 | 3           |
| Temperatura skladištenja/transporta          | -40 - 80 °C |

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |

#### Ilustracije / crteži

