



EVXX_SIZE3_3P

Leistungsschütz 3P, 50A bei AC-3, 230 VAC

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3P
--------	----

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e	12 - 690 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V
Versorgungsspannungsart der Steuerung	AC
Isolationsspannung U_i	690 V

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit I_e bei 110 V DC1 iec60947-4	50 A
Strombelastbarkeit I_e bei 220 V DC1 iec60947-4	45 A
Strombelastbarkeit I_e bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 4	80 A
Strombelastbarkeit I_e bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 4	50 A
Strombelastbarkeit I_e bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC60947 - 4	21 A
Strombelastbarkeit bei AC3	50 A
Strombelastbarkeit I_e bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	80 A
Strombelastbarkeit I_e bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 4	50 A
Strombelastbarkeit I_e bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	21 A

Abmessungen

Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss	14 mm
Tiefe	147 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	14 W
Verlustleistung pro Spule	4.10 W
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	30 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	6 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	53 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 4	15.50 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	10 kW

Installation, Montage

Nominales Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis	1.20 - 1.20 Nm
Nominales Drehmoment des Hauptkreises	3.30 - 3.30 Nm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss

Anschluss

Kontaktart	3S
Abisolierlänge beim Anschluss Steuerungs- und Hilfskontakt	10 mm

Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser	0
Anzahl Schliesserkontakte	3
Anzahl Öffnerkontakte	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

