



EVXX_SIZE2_3P

Leistungsschütz 3P + 1 S, 38A bei AC-3, 230 VAC

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3P
--------	----

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	12 - 690 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e AC für Hilfsschalter	600 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e DC für Hilfsschalter	250 V
Versorgungsspannungsart der Steuerung	AC
Isolationsspannung U _i	690 V

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit I _e bei 110 V DC1 iec60947-4	40 A
Strombelastbarkeit I _e bei 220 V DC1 iec60947-4	40 A
Strombelastbarkeit I _e bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 4	45 A
Strombelastbarkeit I _e bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 4	38 A
Strombelastbarkeit I _e bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC60947 - 4	15 A
Strombelastbarkeit bei AC3	38 A
Strombelastbarkeit I _e bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	45 A
Strombelastbarkeit I _e bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 4	38 A
Strombelastbarkeit I _e bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	15 A
Strombelastbarkeit für Hilfsschalter I _e bei 110 V AC AC15	10 A
Strombelastbarkeit für Hilfsschalter I _e bei 24 V AC AC15	10 A
Strombelastbarkeit für Hilfsschalter I _e bei 24 V DC DC13	1 A
Strombelastbarkeit für Hilfsschalter I _e bei 250 V DC13	1 A

Abmessungen

Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss	10 mm
Tiefe	138 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	11.40 W
Verlustleistung pro Spule	2.10 W
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	17 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	4 kW
Betriebsverbrauch	7.1 VA
Anzugsverbrauch	52 VA
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4	29 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 4	11 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4	7 kW

Installation, Montage

Nominales Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis	1.20 - 1.20 Nm
Nominales Drehmoment des Hauptkreises	3.20 - 3.20 Nm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss

Anschluss

Kontaktart	3S+1 auxil. S
Abisolierlänge beim Anschluss Steuerungs- und Hilfskontakt	10 mm

Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser	0
Anzahl Schliesserkontakte	3
Anzahl Öffnerkontakte	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	0.75 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	0.75 - 4 mm ²

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

