



EVXX_SIZE2_3P

Kontakter 3P+1NO 38A 18.5kW AC-3 svitak 24VAC

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Tip pola	3P
----------	----

Napon

Nazivni radni napon Ue	12 - 690 V
Upravljački napon AC	24 - 24 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni radni napon Ue AC za pomoćni kontakt	600 V
Nazivni radni napon Ue DC za pomoćni kontakt	250 V
Tip napona upravljačkog kruga	AC
Nazivni izolacijski napon Ui	690 V

Električna struja

Nazivna struja Ie pri 110 V DC1 IEC 60947-4	40 A
Nazivna struja Ie pri 220 V DC1 IEC 60947-4	40 A
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC1 prema IEC 60947-4	45 A
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC3 prema IEC 60947-4	38 A
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC4 prema IEC 60947-4	15 A
Prihvatljivi iznos struje AC3	38 A
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-4	45 A
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC3 prema IEC 60947-4	38 A
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC4 prema IEC 60947-4	15 A
Nazivna struja Ie za pomoćni kontakt pri 110 V AC AC15	10 A
Nazivna struja Ie za pomoćni kontakt pri 24 V AC AC15	10 A
Nazivna struja Ie za pomoćni kontakt pri 24 V DC DC13	1 A
Nazivna struja Ie za pomoćni kontakt pri 250 V DC13	1 A

Dimenzije

Dužina trake glavnog kruga	10 mm
Dubina	138 mm

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	11,40 W
Rasipanje snage po zavojnici	2,10 W
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC1 prema standardu IEC 60947-4	17 kW
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC4 prema standardu IEC 60947-4	4 kW
Potrošnja prilikom rada	9,1 VA
Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC1 prema standardu IEC 60947-4	29 kW
Potezna snaga	62 VA
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC3 prema standardu IEC 60947-4	11 kW
Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC4 prema standardu IEC 60947-4	7 kW

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment upravljačkog i pomoćnog kontakta	1,20 - 1,20 Nm
Nazivni zatezni moment glavnog kruga	3,20 - 3,20 Nm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Kontrola vrste veze i aux kontakt	Vijčana stezaljka

Veza

Vrsta kontakata	3S+1 pomoćni S
Dužina upravljačkog i pomoćnog priključnog kabela	10 mm

Oprema

Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	1
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj NO kontakata	3
Broj NC kontakata	0

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 60 °C
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-2	3
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	0,75 - 16 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	0,75 - 4 mm ²

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

