



HR551

Relé dif. tipo B (1 canal) 0,03-3A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 1000 mA 3000 mA
--	---

Toroides: Sobrecarga permitida	30 kA/100 ms
--------------------------------	--------------

Equipamento

Com toróide de fuga à terra	Sim
-----------------------------	-----

Índice de proteção

Tipo de corrente residual	B
---------------------------	---

Modo de configuração

Atraso de tempo da corrente diferencial	0,1 s
Atraso de tempo ajustável	Sim

Dimensões

Distância máxima da ligação entre recetor e emissor	Par entrancado de 25 m e 50 m
---	-------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim