



SPB065N

**ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPB165R/265R/465R**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Χωρητικότητα**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 1 |
|-------------------|---|

**Τάση**

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_n$                                   | 240 - 415 V |
| Συνεχής τάση λειτουργίας $U_c$ σύμφωνα με το IEC 61643-1            | 264 V       |
| Επίπεδο προστασίας τάσης $U_p$ L-PE/N-PE σύμφωνα με το IEC 61643-11 | 1,7 kV      |

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης $I_n$ 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 50 kA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|

**Διαστάσεις**

|        |         |
|--------|---------|
| Ύψος   | 47,3 mm |
| Πλάτος | 17,5 mm |
| Βάθος  | 67,3 mm |

**Συνθήκες χρήσης**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 - 80 °C |
|-------------------------|-------------|

**Διαμόρφωση δικτύου**

|               |            |
|---------------|------------|
| Είδος δικτύου | TN-S<br>TT |
|---------------|------------|

**Σύνδεση**

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς | 1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς   | 1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup> |

**Standards**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643 | T1<br>T2 |
|--------------------------------|----------|

**Συχνότητα**

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ονομαστική ροπή σύσφιξης | 3 - 3 Nm |
|--------------------------|----------|

**Βιωσιμότητα**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Nai |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC    | Nai |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Nai |