



KEB772G1

unibar M, Abgangskasten, Baugr.2, 1xLS C/3P & 2xLS C/1P 16A, 1xCEE 3P+ 2x Schuko

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	16 A
Nennstrom	16 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 - 400 V
---------------------------------	-----------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	345 mm
Länge	320 mm
Abmessungen	110 x 345 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Funktionen

Phasenselektion	Nein
-----------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Ausstattung

Schutz	Leitungsschutzsch./Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
--------	---------------------------------------------------------

mechanische Funktionen

Mit Arretierung	Ja
-----------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----