Productdatablad
KEB772G1

KEB772G1

Unibar M aftakkast, grootte2, 1x MCB C/3P & 2xMCB C/1P 16A, 1xCEE 3P+ 2x Schuko

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom AC 50 Hz	16 A
Nominale stroom	16 A
Spanning	
Nominale spanning bij AC 50 Hz	0 - 400 V
Uitvoering	
Aantal polen	5
Afmetingen	
Hoogte	110 mm
Breedte	345 mm
Lengte	320 mm
Afmetingen	110 x 345 mm
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Materiaal	
RAL-code	7035
Functies	
Faseselectie	Nee
Aansluiting	
Aantal aders (zonder aarde)	5
Samenstelling	
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Mechanische kenmerken	
Met sluitsysteem	Ja
Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja