



KEM34S02G4LMF

Unibar M 400A L-element. verticaal 90° naar beneden, optie X 0,36...1,25m+hoek

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|              |     |
|--------------|-----|
| Flexibel     | Nee |
| Aantal polen | 5   |

##### Stroom / temperatuur

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Nominale stroom AC 50 Hz | 400 A |
| Nominale stroom          | 400 A |

##### Spanning

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|--------------------------------|-------------|

##### Afmetingen

|            |               |
|------------|---------------|
| Hoogte     | 360 mm        |
| Breedte    | 1250 mm       |
| Lengte     | 167 mm        |
| Afmetingen | 360 x 1250 mm |

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------------------|------|

##### Materiaal

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

##### Aansluiting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal aders (zonder aarde) | 5 |
|-----------------------------|---|

##### Samenstelling

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Type richtingverandering voor railsysteem | L-doos |
|-------------------------------------------|--------|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |