



LS604

Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	107 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	93 mm

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	3P+N

Corrente

Corrente nominale	50 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,5 -3,5 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Potenza

Potenza dissipata totale	20,16 W
--------------------------	---------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	8 kV
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	16 - 16 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	25 - 25 mm ²

Fusibile

Taglia del fusibile	14 x 51
---------------------	---------

Porta / coperchio

Bloccabile	Si
------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

