



LF590G

**Cilindrični osigurač 22x58 gG 100A**

**Tehničke karakteristike**

**Osigurač**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Karakteristike osigurača | gG      |
| Veličina osigurača       | 22 x 58 |

**Električna struja**

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 100 A |
|----------------|-------|

**Snaga**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Ukupni gubitak snage pri I <sub>N</sub> | 9 W |
|-----------------------------------------|-----|

**Glavne električne karakteristike**

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nazivna kratkospojna prekidna moć I <sub>cn</sub> AC prema IEC 60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

**Napon**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Vrsta napajanja | AC          |
| Nazivni napon   | 500 - 500 V |

**Arhitektura**

|          |   |
|----------|---|
| Krivulja | C |
|----------|---|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |