



EVXX10\_SIZE1\_3P

**Stycznik mocy 3P +1 NO 12A 24 V 50/60 Hz**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Układ biegunów	3P
----------------	----

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	12 - 690 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> AC do styku pomocniczego	600 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> DC do styku pomocniczego	250 V
Typ napięcia zasilania obwodu sterującego	AC
Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>	690 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy tj. poniżej 110 V DC1 IEC 60947-4	20 A
Prąd znamionowy tj. poniżej 220 V DC1 IEC 60947-4	15 A
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub> przy 3P 220 - 230 V AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4	22 A
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub> przy 3P 220 - 230 V AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4	12 A
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub> przy 3P 220 - 230 V AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4	7 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC3	12 A
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub> przy 3P 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4	22 A
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub> przy 3P 380 - 400 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4	12 A
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub> przy 3P 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4	7 A
Prąd znamionowy łącznika pomocniczego I <sub>e</sub> przy 110 V AC AC15	10 A
Prąd znamionowy łącznika pomocniczego I <sub>e</sub> przy 24 V AC AC15	10 A
Prąd znamionowy łącznika pomocniczego I <sub>e</sub> przy 24 V DC DC13	1 A
Dopuszczalne obciążenie prądem do łącznika pomocniczego I <sub>e</sub> przy 250 V DC13	1 A

**Wymiary**

Długość odizolowania głównego obwodu	10 mm
Głębokość	117 mm

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,30 W
Moc rozproszona przez cewkę	1,40 W
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4	8 kW
Moc pobierana	4,2 VA
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4	2 kW
Maksymalna moc pobierana	27 VA
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4	14 kW
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4	3,50 kW
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4	3 kW

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomocniczego obwodu styków	1,20 - 1,20 Nm
Nominalny moment obrotowy obwodu głównego	1,20 - 1,20 Nm

**Łączność**

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj połączenia sterowania i styk aux	Zacisk śrubowy

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku	3S+1 pomoc. S
Długość listwy sterującej i pomocniczego przewodu połączeniowego	10 mm

**Sprzęt**

Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków NO	3
Liczba styków NC	0

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-25 - 60 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

